



# ASCON Contactlinsen Deutschland

## Lenti a contatto sferiche

MENSILI	Caratteristiche
	<p><b>Fit-55-asferica</b> Confezione da 6 lenti</p> <p><b>Materiale:</b> Ocuflicon D <b>Contenuto d'acqua:</b> 55% <b>DK*:</b> 19.7 <b>Raggio base:</b> 8.60(-)/8.90(-)/8.80(+)mm <b>Diametro:</b> 14.2 mm <b>Potere:</b> da -0.25 a -6.00 (int.0.25) da -6.00 a -10.00 (int.0.50) da +0.25 a +5.00 (int.0.25) da +5.50 a +8.00 (int.0.50)</p> <p><b>Con filtro UV</b></p>
	<p><b>Fit -SiH</b> Confezione da 6 lenti</p> <p><b>Materiale:</b> Comflicon A <b>Contenuto d'acqua:</b> 48% <b>DK*:</b> 128 <b>Raggio base :</b> 8.60 <b>Diametro:</b> 14.0 mm <b>Potere:</b> da -0.25 a -6.00 (int.0.25) da -6.00 a -12.00 (int.0.50) da +0.25 a +6.00 (int.0.25) da +6.00 a +8.00 (int.0.50)</p>
	<p><b>Extreme H<sub>2</sub>O 54</b> Confezione da 6 lenti</p> <p><b>Materiale:</b> Hioxifilcon D <b>Contenuto d'acqua:</b> 54% <b>DK*:</b> 21 <b>Raggio base:</b> 8.30/8.60 mm <b>Diametro:</b> 13.6/14.2 mm <b>Potere:</b> da -0.25 a -6.00 (int.0.25) da -6.00 a -12.00 (int.0.50) (d.13.60 mm) da -6.00 a -10.00 (int.0.50) (d.14.20 mm) da +0.25 a +6.00 (int.0.25)</p>
GIORNALIERE	Caratteristiche
	<p><b>Fit 1 Day</b> Confezione da 30 lenti</p> <p><b>Materiale:</b> Ocuflicon B <b>Contenuto d'acqua:</b> 52% <b>DK*:</b> 16 <b>Raggio base:</b> 8.7 mm <b>Diametro:</b> 14.2 mm <b>Potere:</b> da -0.25 a -6.00 (int.0.25) da -6.50 a -10.00 (int.0.50) da +0.25 a +5.00 (int.0.25)</p>

# ASCON Contactlinsen Deutschland

## Lenti a contatto toriche

MENSILI	Caratteristiche
	<p><b>Fit-toric 55</b> Confezione da 6 lenti</p> <p><b>Materiale:</b>Ocufilecon D <b>Contenuto d'acqua:</b>55% <b>DK*:</b>19.7 <b>Raggio base:</b>8.7 mm <b>Diametro:</b>14.5 mm <b>Diottrie:</b> da plano a -6.00 (int.0.25) da -6.50 a -9.00 (int.0.50) da +0.25 a +5.00 (int.0.25) da +5.50 a +6.00 (int.0.50) <b>Cilindro:</b>-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 <b>Asse:</b> da 0 a80 (int.10°) <b>Con filtro UV</b></p>
	<p><b>Fit-SiH-Toriche</b> Confezione da 3 lenti</p> <p><b>Materiale:</b> Comfilecon A <b>Contenuto d'acqua:</b>48% <b>DK*:</b>128 <b>Raggio Base:</b>8.70 mm <b>Diametro:</b>14.5 mm <b>Diottrie:</b> da plano a -6.00 (int.0.25) da -6.50 a -10.00 (int.0.50) da +0.25 a +6.00 (int.0.25) da +6.00 a +8.00 (int.0.50) <b>Cilindro:</b>-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 <b>Asse:</b> da 10° a 180° (int.10) da +5.00 a +6.00 (int.0.50) <b>Con filtro UV</b></p>

\*Valori DK:  $(10^{-11} \text{ ml} \cdot \text{O}_2 \cdot \text{cm}^2)/(\text{sec} \cdot \text{ml} \cdot \text{mmHg})$  a 35 °C